

品番：EA524AM-21

品名：25x310mm スクレーパー(貫通柄)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,620円(税抜) / 5,082円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,620円(税抜) / 5,082円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/03/01 18:20現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0131ページ | | |



力を伝えやすく握りやすいハンマーヘッド付グリップ

仕様

| | | | |
|----|---------------------|----------|------------|
| 全長 | 310mm | 四角軸 | 9.5mm |
| 刃幅 | 25mm | グリップ長 | 125mm |
| 重量 | 300g | 材質 | スチール(黒色酸化) |
| 用途 | 溶接のスポットやパネルの接着面の分離に | ロックウェル硬さ | 53~57 |
| 刃厚 | 0.3mm | | |

ハンマーヘッドのため叩けます。

ハンドルのエンドキャップまで軸が貫き、頑強な構造です。

酸化処理でサビから保護します。

代替品

| | |
|---|--|
|  | <p>品番 EA604DH-5</p> <p>コメント メーカ違い、仕様をご確認ください</p> |
|---|--|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.