

品番：EA524AM-22

品名：32x390mm カッティング スクレーパー(貫通柄)



販売価格	5,480円(税抜) / 6,028円(税込)		
カタログ価格	5,480円(税抜) / 6,028円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/01 16:27現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0131ページ		



力を伝えやすく握りやすいハンマーヘッド付グリップ

#### 仕様

全長	390mm	四角軸	12.7mm
刃幅	32mm	グリップ長	175mm
重量	540g	材質	スチール(黒色酸化)
用途	溶接のスポットやパネルの接着面の分離に	ロックウェル硬さ	53~57
刃厚	0.4mm		

ハンマーヘッドの為叩けます。

ハンドルのエンドキャップまで軸が貫き、頑強な構造です。

酸化処理でサビから保護します。

#### 代替品

	品番 EA524AM-4A コメント 38x350mm
--	--------------------------------

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.