

品番：EA524AV-4

品名：50x240mm チゼルスクレーパー



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,680円(税抜)／1,848円(税込)         |      |   |
| カタログ価格  | 1,680円(税抜)／1,848円(税込)         |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 65 (2026/03/30 20:53現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0130ページ                       |      |   |



仕様

|              |                                              |    |       |
|--------------|----------------------------------------------|----|-------|
| 刃材質          | SK85(焼入れ)                                    | 全長 | 240mm |
| 刃幅           | 50mm                                         | 刃厚 | 2.0mm |
| 注意事項         | メーカーの製造ロットの都合により刃の形状、柄の長さ違う場合がございます。(注意画像参照) |    |       |
| 木柄ハンドル       |                                              |    |       |
| ハンマーで叩ける一体型  |                                              |    |       |
| 日本製          |                                              |    |       |
| 砥石で研いで使用できます |                                              |    |       |

代替品

|  |      |                    |
|--|------|--------------------|
|  | 品番   | EA524AE-2          |
|  | コメント | 30,45mmの2本組、ステンレス製 |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.