


品番 : EA525X-7

品名 : 250kg/100x210x216mm ハンドプレス(カム式)



販売価格	40,800円(税抜)／44,880円(税込)		
カタログ価格	40,800円(税抜)／44,880円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/12/19 01:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0339ページ		



仕様

メーカー	東洋工具	型番	CSP-11S
加圧能力	250kg	ストローク	11mm
奥行	50mm	プレス可能厚	38~60mm
シャンクサイズ	M8×30mm	サイズ	100×210×216mm
ハンドル長	180mm	重量	3.2kg
材質	スチール		

カム式(てこ式)の為大きな加圧を得られます。

抜き型・曲げ型・刻印ハトメ等に最適

上部丸ハンドルでオープンハイドの調節ができ治具の取付けに大変便利!

支柱が門型で貫通なので縦方向に長いワークの仕事も可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.