

品番 : EA526AJ-14

品名 : 0-300mm / 120mm L型クランプ



販売価格	3,140円(税抜) / 3,454円(税込)		
カタログ価格	3,140円(税抜) / 3,454円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/06/24 22:09現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0132ページ		



仕様

口の開き(mm)	300	口の深さ(mm)	120
締付能力(kgf)	300		
中型から大型の木材加工に			
DIN5117規格に準拠			
鋳鉄製のヘッドとニッケルメッキのスチールバーで非常に頑丈です。			
耐食性ニッケルメッキバーの鋸歯状の溝が使用中の滑りを防ぎます。			
スライド式のヘッドはクランプを必要な開き幅に素早く設定できます。			
木製ハンドルでしっかり握りやすい			
ヘッドは取り外し可能なプラスチックパッド付で、クランプの力を分散し、木材などに傷がつくのを防ぎます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.