

品番：EA526AJ-34

品名：0-500mm / 140mm L型クランプ



販売価格	9,650円(税抜) / 10,615円(税込)		
カタログ価格	9,650円(税抜) / 10,615円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/06 17:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0132ページ		



仕様

口の開き(mm)	0~500	口の深さ(mm)	140
締付能力(kgf)	1200	材質	スチール


金属加工や溶接用途に最適

1200kgfのクランプ力を実現できます。

クランププレートはボール型関節を備えているため35°まで傾けることができ、複雑な形状の物でも挟みやすいです。

クランプの端が六角型になっており、レンチなどでもクランプを締め付けられます。

代替品

	品番 EA526TG-20 コメント 口の深さ:120mm
--	----------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.