

品番：EA526AK-13

品名：0- 300mm/85mm クイックバークランプ



販売価格	3,750円(税抜) / 4,125円(税込)		
カタログ価格	3,750円(税抜) / 4,125円(税込)		
在庫数	最新在庫: 39 (2026/04/12 15:09現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0134ページ		



#### 仕様

クランプ能力	300mm	スプレッダー能力	168~495mm
全長(mm)	500	締付能力	150kgf
口の深さ	85mm	材質	強化ナイロン、炭素鋼棒
片手で操作可能			
炭素鋼バーと強化ナイロンボディにより強度と耐久性に優れ、最大150 Kgfの持続的なクランプ力を実現できます。			
中程度の締め付けや一時的な押さえ作業に最適です。			
クイックリリーストリガー付きでクランプを瞬時に解除することが可能です。			
簡単なプッシュボタンシステムにより、クランプからスプレッダーへの迅速な交換が可能			
人間工学に基づいて設計されたソフトな感触のピストルグリップハンドルは使いやすいです			
ヘッドは取り外し可能なプラスチックパッド付で、クランプの力を分散し、木材などに傷がつくのを防ぎます。			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.