

品番：EA526BD-3

品名：75mm/ 55mm クランプ(シャコマン型)



販売価格	880円(税抜)／968円(税込)		
カタログ価格	880円(税抜)／968円(税込)		
在庫数	最新在庫: 21 (2025/09/08 09:05現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0134ページ		



仕様

最大開口	75mm	口の深さ	55mm
材質	ナイロン樹脂(PA6)	重量	268g
木工・模型工作などの固定や接着作業に			
ハンドルをL字型に可動でき、スピーディーな締付けができます。			
ジョー部の幅調整が容易なクイックタイプ ツマミを両側から押す事により、主軸ネジが上下に可動します。			
加工物を傷つけない保護カバー付			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.