

品番：EA526BD-4

品名：100mm/ 75mm クランプ(シャコマン型)



販売価格	1,140円(税抜) / 1,254円(税込)		
カタログ価格	1,140円(税抜) / 1,254円(税込)		
在庫数	最新在庫: 24 (2025/09/07 12:09現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0134ページ		



仕様

最大開口	100mm	口の深さ	75mm
材質	ナイロン樹脂(PA6)	重量	407g

木工・模型工作などの固定や接着作業に

ハンドルをL字型に可動でき、スピーディーな締付けができます。

ジョー部の幅調整が容易なクイックタイプ
ツマミを両側から押す事により、主軸ネジが上下に可動します。

加工物を傷つけない保護カバー付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.