品番: EA526S-18

品名: 0-200mm/50mm クランプ(J型)



販売価格	2,150円 (税抜)/ 2,365円(税込)				
カタログ価 格	2,150円(税抜)/2,365円(税込)				
在庫数	最新在庫: 26 (2025/08/04 00:55現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0132ページ				











小さくて軽量な、使いやすいクランプです

仕様

U字型クランプ						
材質	本体:スチール、 ハンドル:木、 ジョーキャップ:プラスチック	締付能力	149kg			
口の開き	0~200mm	口の深さ	51mm			
全長	約279mm	重量	294g			
ジョー部分サイズ	下部: <i>ϕ</i> 22mm、 上部:17×29mm	レールサイズ	15(幅)×5(厚み)mm			
スイベルヘッド付						
小さく、軽量なクランプ						
ジョー部分にプラスチックキャップが付いているので、傷付けにくく、しっかり固定できる。						

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.