


品番：EA526SH-100A

品名：0-103mm/ 60mm シャコ万力



販売価格	3,170円(税抜) / 3,487円(税込)		
カタログ価格	3,170円(税抜) / 3,487円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/15 20:51現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	ロブテックス(ロブスター)	型番	B100V
用途	素材の取り付けや固定・保持作業用	クランプ範囲	102mm
口の深さ	60mm	本体サイズ	120×201(L)mm
皿径	25mm	皿振り角度	15°
ねじの太さ	15.7mm	六角二面幅	19mm
荷重強度	30.4kN(3100Kgf)	材質	特殊工具鋼
重量	1500g	本体カラー	ダークブルー

RoHS2対応品

※吊り具として使用しないでください。

※パイプ等を継ぎ足して使用しないでください

※テーパまたは勾配のついた加工物の締付けは、滑りやすいので、特に注意して作業してください

代替品

品番	EA526SG-5
コメント	0-100mm



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.