


品番 : EA526SH-125A

品名 : 0-128mm/ 65mm シャコ万力



販売価格	4,020円(税抜) / 4,422円(税込)		
カタログ価格	4,020円(税抜) / 4,422円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/17 03:44現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0093ページ		



仕様

メーカー	ロブテックス(ロブスター)	型番	B125V
用途	素材の取り付けや固定・保持作業用	クランプ範囲	126mm
口の深さ	65mm	本体サイズ	132.5×236(L)mm
皿径	27mm	皿振り角度	15°
ねじの太さ	17.6mm	六角二面幅	21mm
荷重強度	30.48kN(3108Kgf)	材質	特殊工具鋼
重量	2000g	本体カラー	ダークブルー

RoHS2対応品

※吊り具として使用しないでください。

※パイプ等を継ぎ足して使用しないでください

※テーパーまたは勾配のついた加工物の締付けは、滑りやすいので、特に注意して作業してください

代替品

	品番	EA526SG-6
	コメント	0-125mm



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立壳堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.