


品番：EA526SH-200A

品名：0-203mm/ 99mm シャコ万力



販売価格	7,620円(税抜) / 8,382円(税込)		
カタログ価格	7,620円(税抜) / 8,382円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/06 06:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	ロブテックス(ロブスター)	型番	B200V
用途	素材の取り付けや固定・保持作業用	クランプ範囲	200mm
口の深さ	97mm	本体サイズ	180×340(L)mm
皿径	34mm	皿振り角度	15°
ねじの太さ	22.7mm	六角二面幅	26mm
荷重強度	34.57kN(3525Kgf)	材質	特殊工具鋼
重量	3900g	本体カラー	ダークブルー

RoHS2対応品

※吊り具として使用しないでください。

※パイプ等を継ぎ足して使用しないでください

※テーパまたは勾配のついた加工物の締付けは、滑りやすいので、特に注意して作業してください

代替品

品番	EA526SG-8
コメント	0-200mm



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.