


品番：EA526SH-75A

品名：0- 77mm/ 46mm シャコ万力



販売価格	2,070円(税抜) / 2,277円(税込)		
カタログ価格	2,070円(税抜) / 2,277円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/15 20:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	ロブテックス(ロブスター)	型番	B75V
用途	素材の取り付けや固定・保持作業用	クランプ範囲	77mm
口の深さ	46mm	本体サイズ	95×157.5(L)mm
皿径	18mm	皿振り角度	15°
ねじの太さ	13.7mm	六角二面幅	17mm
荷重強度	17.4kN(1774Kgf)	材質	特殊工具鋼
重量	740g	本体カラー	ダークブルー

RoHS2対応品

※吊り具として使用しないでください。

※パイプ等を継ぎ足して使用しないでください

※テーパまたは勾配のついた加工物の締付けは、滑りやすいので、特に注意して作業してください

代替品

品番	EA526SG-4
コメント	0-75mm



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.