


品番：EA526SH-75A

品名：0- 77mm/ 46mm シャコ万力



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,070円(税抜) / 2,277円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,070円(税抜) / 2,277円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/07/06 07:15現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|-------|------------------|--------|---------------|
| メーカー | ロブテックス(ロブスター) | 型番 | B75V |
| 用途 | 素材の取り付けや固定・保持作業用 | クランプ範囲 | 77mm |
| 口の深さ | 46mm | 本体サイズ | 95×157.5(L)mm |
| 皿径 | 18mm | 皿振り角度 | 15° |
| ねじの太さ | 13.7mm | 六角二面幅 | 17mm |
| 荷重強度 | 17.4kN(1774Kgf) | 材質 | 特殊工具鋼 |
| 重量 | 740g | 本体カラー | ダークブルー |

RoHS2対応品

※吊り具として使用しないでください。

※パイプ等を継ぎ足して使用しないでください

※テーパまたは勾配のついた加工物の締付けは、滑りやすいので、特に注意して作業してください

代替品

| | |
|------|-----------|
| 品番 | EA526SG-4 |
| コメント | 0-75mm |



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.