

品番 : EA526SJ-10

品名 : 0-305mm/125mm シャコ万力



販売価格	42,400円(税抜)／46,640円(税込)		
カタログ価格	42,400円(税抜)／46,640円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/14 07:03現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0093ページ		



### 仕様

メーカー	トップ工業(TOP)	型番	SC-300
用途	物の取付けや固定、保持作業に	呼び寸法	300mm
口の開き	305mm	口の深さ	125mm
最大荷重	7t	重量	10,500g
材質	本体:炭素鋼(S55C) 押しつぶし部:構造用鋼(S45C)		

押しつぶし部は、転造加工の為、強靭かつ精度がよく、永年の使用に耐えます。

フレーム部は特別形状のため、折れ・ねじれがなく安全にご使用になれます。

### <注意>

- 吊り金具や引き金具として絶対に使用しないでください。
- 保証荷重、耐締付力以内で作業してください。
- 足場などの接続や、物に取り付いて足場代わりに使用しないでください。
- 確実に締め付けてください。
- ハンマなど叩いて衝撃を与えないでください。

### 代替品

	品番 EA526WJ-300 コメント 50-310mm
--	---------------------------------

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.