




品番：EA526ST-8A

品名：0-200mm/114mm シャコ万力(安全色/熔接用)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 7,990円(税抜) / 8,789円(税込) | | |
| カタログ価格 | 7,990円(税抜) / 8,789円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/07/06 07:08現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | | | |



溶接カスが付着しない銅メッキ仕上げ

仕様

| | | | |
|--------|---------|--------|--------|
| 材質 | 鍛造焼入鋼 | スピンドル径 | 3/4" |
| クランプ範囲 | 0~200mm | 口の深さ | 114mm |
| パッド径 | 19.0mm | 荷重 | 3100kg |
| 重量 | 3.59kg | | |

スイベルヘッド付

溶接カスがつきにくい様に銅メッキをほどこしています。

代替品

| | |
|--|---|
| | <p>品番 EA526WC-15</p> <p>コメント 耐荷重:3130kg</p> |
| | <p>品番 EA526WJ-200</p> <p>コメント 銅メッキ仕上げなし</p> |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.