

品番：EA526TV-10

品名：50-250mm/115mm シャコ万力



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 7,550円(税抜) / 8,305円(税込) | | |
| カタログ価格 | 7,550円(税抜) / 8,305円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/07/06 10:34現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0093ページ | | |



フレーム開口幅の大きいロングタイプ

仕様

| | | | |
|-----------|-----------------|----------|-------------|
| 材質 | 炭素鋼、ニッケルクロームメッキ | クランプ範囲 | 50～250mm |
| 口奥行(口の深さ) | 115mm | フレーム幅×厚み | 27.0×13.0mm |
| ねじ径 | 約17mm | 荷重 | 1200kg |
| 重量 | 2.07kg | | |

フレームの開口幅の大きいロングタイプ

スイベルヘッド付

クランプ部のパッドは自在式になっており、左右約20°の角度をつける事が出来ます。

代替品

| | |
|--|--|
| | 品番 EA526TV-14 コメント 違い:口の開き,荷重,口の深さ等 |
|--|--|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.