

品番：EA526TV-10

品名：50-250mm/115mm シャコ万力



販売価格	7,550円(税抜) / 8,305円(税込)		
カタログ価格	7,550円(税抜) / 8,305円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/16 01:08現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0093ページ		



フレーム開口幅の大きいロングタイプ

仕様

材質	炭素鋼、ニッケルクロームメッキ	クランプ範囲	50～250mm
口奥行(口の深さ)	115mm	フレーム幅×厚み	27.0×13.0mm
ねじ径	約17mm	荷重	1200kg
重量	2.07kg		

フレームの開口幅の大きいロングタイプ

スイベルヘッド付

クランプ部のパッドは自在式になっており、左右約20°の角度をつける事が出来ます。

代替品

	品番 EA526TV-12 コメント 仕様ご確認下さい
--	--------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.