

品番：EA526TV-12

品名：50-300mm/125mm シャコ万力



販売価格	9,820円(税抜) / 10,802円(税込)		
カタログ価格	9,820円(税抜) / 10,802円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/06 09:33現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0093ページ		



フレーム開口幅の大きいロングタイプ

仕様


材質	炭素鋼、ニッケルクロームメッキ	クランプ範囲	50~300mm
口奥行(口の深さ)	125mm	フレーム幅×厚み	30.0×15.0mm
ねじ径	約18mm	荷重	1500kg
重量	2.91kg		

フレームの開口幅の大きいロングタイプ

スイベルヘッド付

クランプ部のパッドは自在式になっており、左右約20°の角度をつける事が出来ます。

代替品

	品番 EA526TV-14 コメント 口の開き: 50~350mm
--	--------------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.