

品番：EA526TV-4

品名：0-100mm/ 50mm シャコ万力



販売価格	3,600円(税抜) / 3,960円(税込)		
カタログ価格	3,600円(税抜) / 3,960円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/07/06 09:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0093ページ		



フレーム開口幅の大きいロングタイプ

仕様

材質	炭素鋼、ニッケルクロームメッキ	クランプ範囲	0~100mm
口奥行(口の深さ)	50mm	フレーム幅×厚み	19.5×9.5mm
ねじ径	約12mm	荷重	900kg
重量	0.55kg		

フレームの開口幅の大きいロングタイプ

スイベルヘッド付

クランプ部のパッドは自在式になっており、左右約20°の角度をつける事が出来ます。

代替品

	品番 EA526WB-100 コメント 違い:口の深さ、荷重
--	-----------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

