

品番：EA526TV-6

品名：0-150mm/ 75mm シャコ万力



販売価格	4,200円(税抜) / 4,620円(税込)		
カタログ価格	4,200円(税抜) / 4,620円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/16 00:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0093ページ		



フレーム開口幅の大きいロングタイプ

仕様

材質	炭素鋼、ニッケルクロームメッキ	クランプ範囲	0~150mm
口奥行(口の深さ)	75mm	フレーム幅×厚み	22.0×10.5mm
フレームの開口幅の大きいロングタイプ			
荷重	1000kg	重量	0.93kg
スイベルヘッド付			
クランプ部のパッドは自在式になっており、左右約20°の角度をつける事が出来ます。			

代替品

	品番 EA526SG-7 コメント 口の開き:0~150mm 深さ:76m
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.