

品番：EA526WB-100

品名：0-100mm/ 70mm シャコ万力



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 4,890円(税抜) / 5,379円(税込)       |      |   |
| カタログ価格  | 4,890円(税抜) / 5,379円(税込)       |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 38 (2026/06/14 15:10現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0093ページ                       |      |   |



スイベルヘッドで対象物をしっかり挟みます

#### 仕様

|        |               |      |   |
|--------|---------------|------|---|
| 用途     | 軽、中作業に適しています。 | 材質   | ダクタイル鋳鉄、亜鉛メッキ                           |
| クランプ範囲 | 0~100mm       | 口の深さ | 70mm                                    |
| 荷重     | 690kg         | サイズ  | L:172mm、L1:164mm、<br>H:115mm、h:<br>70mm |
| 重量     | 680g          | ネジ径  | 12.4mm                                  |
| 受け部径   | 24mm          |      |   |

スイベルヘッド付

スイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。

全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル

延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。

腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

