

品番：EA526WB-63

品名：0- 63mm/ 63mm シャコ万力



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,850円(税抜) / 3,135円(税込)       |      |   |
| カタログ価格  | 2,850円(税抜) / 3,135円(税込)       |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 15 (2026/03/16 03:45現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0093ページ                       |      |   |



スイベルヘッドで対象物をしっかり挟みます

### 仕様

|   |               |      |                                    |
|---|---------------|------|------------------------------------|
| 用途  | 軽、中作業に適しています。 | 材質   | ダクタイル鋳鉄、亜鉛メッキ                      |
| クランプ範囲                                    | 0~63mm        | 口の深さ | 63mm                               |
| 荷重  | 452kg         | サイズ  | L:115mm、L1:103mm、<br>H:90mm、h:63mm |
| 重量  | 300g          | ネジ径  | 7.9mm                              |
| 受け部径                                      | 14mm          |      |                                    |
| スイベルヘッド付                                  |               |      |                                    |
| スイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。 |               |      |                                    |
| 全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル                 |               |      |                                    |
| 延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。       |               |      |                                    |
| 腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。         |               |      |                                    |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

