


品番：EA527AA-31

品名：920mm アングルカッター(Lアングル用)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 68,900円(税抜)／75,790円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 68,900円(税抜)／75,790円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2025/11/24 21:40現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0228ページ                      |      |   |



仕様

|                                    |                                |    |     |
|------------------------------------|--------------------------------|----|-----|
| 全長                                 | 920mm                          | 重量 | 7kg |
| 材質                                 | ハンドル:鉄<br>刃:特殊刃物鋼              |    |     |
| 電源不要で切粉や火花が出ません。                   |                                |    |     |
| 切断能力(t×L)                          | 3.2mm×40mm以下<br>(ステンレスアングルは不可) |    |     |
| 持ち運びに便利な安全ベルト付き(上ハンドル開き防止)         |                                |    |     |
| アングルを前から挿入出来る為、位置決めが簡単で効率的に作業できます。 |                                |    |     |
| ※ステンレスアングルは切断不可                    |                                |    |     |
| 強力倍力機構の為、手動でアングルを楽々切断出来ます。         |                                |    |     |
| 美しいカット面でバリ取り不要です。                  |                                |    |     |
| 板厚3.2mm、L40mm以下のLアングルのカットに適しています。  |                                |    |     |
| Lアングル専用です。                         |                                |    |     |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

