

品番：EA527AG-11

品名：0.5mm/225mm Mバー-カッター-(ダウンライト用/W刃)



販売価格	5,520円(税抜) / 6,072円(税込)		
カタログ価格	5,520円(税抜) / 6,072円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/03/08 13:01現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0229ページ		



#### 仕様

メーカー	土牛産業(DOGYU)	型番	02891
切断能力	・銅板(軟鉄):0.5mm以下(野縁受けの切断不可) ・樹脂製品:1.0mm以下 ・VVF線:2.0×3芯 ・VCT線:3.5×3芯	全長	225mm
重量	240g		
切れ味鋭い電工用ハサミ			
W刃仕様になっており、ダウンライト取り付け時のMバー切断に最適(Cバーは不可)			
ペンチ差し、サックにも差込易いコンパクト形状			
刃が大きく開くので、ケーブルや樹脂製品の切断が可能です。			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.