品番：EA527AH

品名：アングル加工機

販売価格	354,500円（税抜）／ 389,950円（税込）			
カタログ価格	354,500円（税抜）／389,950円(税込)			
在庫数	最新在庫：0　（2025/06/18 01:15現在）			
商品入数	1	販売単位	台	
カタログページ				





仕様

メーカー	育良精機	型番	IS-CP28+IS-A75F
電源	AC100V(1050W)	最大加工能力	75×75×6mm(SUS304アングル材)
パワーユニット、フレームが分割できるので現場への持込に便利			
最大加圧28tのハイパワーで切断、面取りなどの加工が可能です。			
サイズ	本体：265×200×400(H)mm 台座：310×310×335(H)mm	重量	本体：18kg 台座：42kg
ご使用の際は必ず別売のオプションを併用して下さい。（EA527AH-2、-3、4）			
本体＋台座セット			
フットスイッチ(ｺｰﾄﾞ長:2m)付で作業をしやすくします。			
小型・軽量タイプ			
主軸ストローク長	0～45㎜		

代替品

品番　EA527AH-0

コメント　ﾓｰﾀｰ仕様が変更しております。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.