


品番 : EA530B-250

品名 : 250mm/30mm モンキーレンチ



販売価格	5,010円(税抜) / 5,511円(税込)		
カタログ価格	5,010円(税抜) / 5,511円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/02/16 21:45現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0488ページ		



仕様

メーカー	BAHCO(バーコ)	型番	8072
全長	255mm	呼び寸法	250mm
最大口幅	30mm	先端厚み	8.6mm
安全荷重	320N・m	材質	工具鋼
重量	400g		

幅狭で薄肉のジョーは狭い所でも作業が機能的にできます。

限られた作業スペースに最大限対応できる15°の傾き

ドライブ方向に関わらず強力なジョー・グリップ面は平行になっています。

シャフトが完全にハンドルの中に隠れているので、より作業性を高め、より強力度をを与えます。

移動ジョーを付けかえることにより、パイプレンチとして使用することができます。

ジョー開口の予めセッティングと、ボルトのヘッド、金属の厚みなどの測定用スケール付き

ウォームは、セットしやすい粗目のギザ付き、調整ウォーム部分の十分な隙間穴は手袋着用時でもスムースにジョーを動かせられます。

ハンドルは、伝統的な広幅で、丸みのあるスチールハンドル

口幅目盛付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.