

品番：EA530BS-7

品名：450mm/0-55mm モンキーレンチ(ステンス製)



販売価格	29,600円(税抜) / 32,560円(税込)		
カタログ価格	29,600円(税抜) / 32,560円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/12 16:52現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0366ページ0488ページ		



防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています

仕様

全長	450mm	最大口幅	55mm
材質	ステンレス(SUS420)	重量	2.07kg
湿気、酸、アルカリなどの厳しい環境に使用可能			
表面にクロムメッキ処理を行っておらず環境に配慮しています。			
スムーズに動くローラーと滑り止め設計を採用で、少ない力で作業が可能です。			
弱磁性で、精密機器や医療機器(MRI周辺など)の近くで使用可能			
落下防止コード取り付け可能			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.