


品番：EA530GA-1

品名：118mm/24mm モンキーレンチ(広口ショートサイズ)



販売価格	3,210円(税抜) / 3,531円(税込)		
カタログ価格	3,210円(税抜) / 3,531円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/14 01:17現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0489ページ		



仕様

メーカー	ロブテックス(ロブスター)	型番	UM24SS
商品名	ポケットモンキ	用途	ボルトナットの締め付け・ゆるめ
全長	118mm	呼び全長	100mm
厚み	開口部:5mm ウォーム部(ねじ部):9.5mm	口の開き	0~24mm
ボルトナット最大寸法	M16	重量	80g
材質	特殊鋼	グリップカラー	スモーク

ポケットインの手のひらサイズ!
込み入った狭い空間での作業に最適

手のひらサイズで軽くて薄いのに、口開きはワイド

口幅目盛付

RoHS2対応品

代替品

品番	EA530GA-11A
コメント	全長110mm/最大口径26mm



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.