


品番：EA530GA-11A

品名：110mm/26mm ワイドモンキーレンチ



販売価格	2,490円(税抜) / 2,739円(税込)		
カタログ価格	2,490円(税抜) / 2,739円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/04/14 02:41現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0489ページ		



仕様

メーカー	TONE	型番	MWRS-26
全長(mm)	110	呼び(mm)	110
厚み(mm)	11.2	最大開口(mm)	26
重量(g)	80	材質	工具鋼

ショートタイプ

極限まで軽量化とガタつき抑制を追求

設備・装置の狭い配管部、機械・自動車・輸送機や家具・事務機器などの狭い箇所でのスピード作業に

ボルト・ナットの仮締め、モンキトルクレンチ使用時のナット回り止めなどにご使用下さい。

代替品



品番 EA530GA-1
コメント 厚み:5mm、最大口幅:24mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.