


品番：EA530GA-2

品名：140mm/30mm モンキーレンチ(広口ショートサイズ)



販売価格	3,180円(税抜) / 3,498円(税込)		
カタログ価格	3,180円(税抜) / 3,498円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2025/09/18 12:17現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0498ページ		



仕様

メーカー	ロブテックス(ロブスター)	型番	UM30SS
商品名	ポケットモンキ	用途	ボルトナットの締め付け・ゆるめ
全長	140mm	呼び全長	150mm
厚み	開口部: 6mm ウォーム部(ねじ部): 12mm	口の開き	0~30mm
ボルトナット最大寸法	M20	重量	140g
材質	特殊鋼	グリップカラー	スモーク

ポケットインの手のひらサイズ!
込み入った狭い空間での作業に最適

手のひらサイズで軽くて薄いのに、口開きはワイド

口幅目盛付

RoHS2対応品

代替品

品番	EA530GA-12A
コメント	変更点: 厚み・材質等



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.