


品番：EA530GC-12

品名：300mm/49mm モンキーレンチ(広口・軽量)



販売価格	7,010円(税抜) / 7,711円(税込)		
カタログ価格	7,010円(税抜) / 7,711円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/04/14 01:17現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0489ページ		



仕様

メーカー	ロブテックス(ロブスター)	型番	UM49X
用途	ボルトナットの締め付け・ゆるめ	呼び全長	300mm
厚み	開口部:8mm ウォーム部(ねじ部):17mm	口の開き	12~49mm
ボルト・ナット最大寸法	M30、二面幅49mm以下の各種継手、ユニオン、袋ナット等	重量	530g
材質	特殊刃物鋼		
3面接触する位置にボルト・ナットをセットすることで、逃がし効果が得られ頂角に集中する応力を分散させ、トルクがかかりやすく、なめにくく安定した締め付けが可能に			
手にやさしく握りやすいR形状ハンドル			
目盛付き			
RoHS2対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.