

品番：EA530HA-6

品名：150mm/34mm モンキーレンチ(広口絶縁グリップ°)



販売価格	6,860円(税抜) / 7,546円(税込)		
カタログ価格	6,860円(税抜) / 7,546円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/06/24 22:19現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0214ページ		



**1000 V**  
EN/IEC60900

1000 V 絶縁モンキーレンチ(広口) (標準仕様) (絶縁仕様)  
1000 V 絶縁モンキーレンチ(広口) (標準仕様) (絶縁仕様)  
1000 V 絶縁モンキーレンチ(広口) (標準仕様) (絶縁仕様)



安全に配慮された3層構造コーティングのハンドルで、損傷具合を一目で判別できます。

### 仕様

最大口幅	34mm	全長	175mm
呼び寸法	150mm	重量	250g
1000V絶縁			
口幅目盛付			

### 代替品

	品番	EA530H-250
	コメント	250mm/34mm 絶縁モンキーレンチ

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.