

品番：EA530JB-12

品名：200mm/30mm ワイド モンキーレンチ(薄口)



販売価格	2,860円(税抜) / 3,146円(税込)		
カタログ価格	2,860円(税抜) / 3,146円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/02 12:24現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0489ページ		



仕様

メーカー	トップ工業(TOP)	型番	HY-30
口幅	8.0~30mm	保証トルク	305.1N・m
呼び	200mm	全長	210mm
厚み	6.0mm	重さ	200g
材質	クロムバナジウム鋼		

薄型・軽量モデル

アゴのでっぱり無いコンパクトなヘッド

口開きワイド、同サイズでワンクラス以上の使用範囲

先端部の厚みは薄く、本体の重量は軽量設計

裏表どちらでも同等な締付強度があります。

<注意>

- ・コンパクトさを追及しており、口開きが最後まで閉じません
- ・ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください
- ・パイプ等を継ぎ足して使用しないでください
- ・ハンマー代わりに使用しないでください
- ・高所作業で使用するときは安全ひも等の落下防止策をしてください
- ・セーフティコードを併せてご使用頂ければ一層安心して便利です
- ・工具の使用目的以外には使用しないでください
- ・ビニールグリップは絶縁機能はございませんので、通電中の作業には絶対使用しないでください

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.