



品番：EA530JB-6

品名：150mm/20mm モンキーレンチ(ベント/薄口)



販売価格	3,910円(税抜) / 4,301円(税込)		
カタログ価格	3,910円(税抜) / 4,301円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/07/23 04:55現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0498ページ		



狭く込み入った場所での作業や、薄いボルト・ナット、ダブルナットなどの緊締作業に最適です。

仕様

メーカー	トップ工業(TOP)	型番	HT-150B
使用範囲	0~20mm	最大トルク	58.8N・m
呼び寸法	150mm	全長	168mm
重量	135g	材質	クロムバナジウム

ガタなしバックラッシュレス構造のウォーム採用により口開き平行、サイズ合わせ不要、さらにワークを痛めません。

スパナ感覚でお使い頂けます。

先端は、わずか3.7mmの薄型仕様

薄いボルト・ナットの着脱に最適

精密機械、電子部品、車両関連等幅広い分野でご使用いただけます。

看板の取り付け等2丁使いのナット締付作業に便利

先端角度20°ベントタイプ

便利な目盛り付きですので、簡易的なノギスとして使えます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

