品番: EA530JC-13

品名:157mm/38mm ワイドモンキーレンチ(薄ロ/ショートサイズ)



販売価格	4,200円 (税抜)/4,620円(税込)				
カタログ価 格	4,200円(税抜)/4,620円(税込)				
在庫数	最新在庫: 5 (2025/11/09 22:45現在)				
商品入数	1	販売単位	Т		
カタログページ	0498ページ				









仕様

メーカー	トップ工業(TOP)	型番	HY-38S
口幅	8.0~38mm	最大トルク	305.1N·m
呼び	150mm	全長	157mm
厚み	6.5mm	重量	215g
材質	クロムバナジウム鋼		

薄口・軽量モデル

手のひらサイズのショートタイプ

アゴのでっぱり無いコンパクトヘッド

小さくても大きな使用範囲

作業性を高める指掛けフック・丈夫な硬質ビニールグリップ付き

配管・電材関連のパイプの脱着や建設現場工場機械設備の点検、補修に

<注意>

- ・コンパクトさを追及しており、口開きが最後まで閉じません。
- ・ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。
- ・パイプ等を継ぎ足して使用しないでください。
- ・ハンマー代わりに使用しないでください。
- ・ビニールグリップは絶縁機能はございませんので、通電中の作業には絶対使用しないでください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.