


品番：EA530JE-1

品名：100mm/20mm ワイト モンキーレンチ(薄口/ショートサイズ)



販売価格	2,840円(税抜)／3,124円(税込)		
カタログ価格	2,840円(税抜)／3,124円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2025/05/29 07:59現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0498ページ		



仕様

メーカー	エンジニア	型番	TWM-06
用途	六角ボルト、ナットの取り付け、取り外しに キャスターや同軸コネクターの締め付け、車やバイクのメンテナンス作業でのボルトやナットの仮締め	適合ボルトナット	M12以下
全長	110mm	呼び全長	100mm
先端長	14mm	先端厚	2mm
最大口幅	20mm	重量	85g
材質	クロムバナジウム鋼		

薄いナットが回せるショートサイズのモンキーレンチ。

先端薄型2mmで薄ナットやダブルナットなどにも対応。

ショートグリップで狭い場所での作業性に優れています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.