

品番：EA530WA-2

品名：252mm/16-92mm ワイド モーターレンチ(延長サ付)



販売価格	11,900円(税抜) / 13,090円(税込)		
カタログ価格	11,900円(税抜) / 13,090円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/04 01:58現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ			



仕様

メーカー	MCC(松阪鉄工所)	型番	MWW-92
開口範囲(mm)	16~92	全長(mm)	本体のみ:252 サヤあり:450
重量(g)	本体のみ:690 サヤあり:1020	材質	本体:特殊メタル鍛造
厚み(mm)	本体:10mm 上アゴ:10mm	適合管種	化粧配管、排水トラップ、水道用PE管 金属継手、鋼管用継手
許容トルク	6角対辺83mm:400N・m(水道用PE管金属継手 呼び50A等) 8角対辺63mm:300N・m(角ニップル 呼び50A等)	付属品	専用サヤ管

口開き寸法はワイドな92mm

化粧配管、鋼管用継手、水道用PE管金属継手の締め付け、排水トラップの取り付け・取り外しと屋内外問わずあらゆるシーンで活躍します。

専用サヤ管を標準付属。PE管金属継手の締め付け等、トルクを必要とする作業に使用頂けます。※付属のサヤ管以外は使用しないでください。

あらゆる継手に対応できる様、92mmのワイドな口開き幅を実現。多用途、高能力で作業効率UPに直結します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

