品番: EA530ZJ-11

品名:16-75mm/250mm モーターレンチ



販売価格	8,120円(税抜) / 8,932円(税込)				
カタログ価 格	8,120円(税抜)/8,932円(税込)				
在庫数	最新在庫: 4 (2025/11/03 18:58現在)				
商品入数	1	販売単位	丁		
カタログ ページ	0197ページ				















仕様

メーカー	トップ工業 (TOP)	型番	TMW-250
用途	・配管作業の大径ナットの締付に ・2"(呼び50)に継手、バルブの締付 ・アルミ製トラップレンチでは強度不足 な作業に	開口範囲	16~75mm
全長	263mm	重量	660g
最大トルク	400N·m	材質	\$55C

本体・上あごともに鍛造品なので、強靭で耐荷重性、耐久性に優れています。

くわえ部側面で、排水トラップを廻せます。

使用範囲が広い15°縦型形状、掘削穴などでの配管作業が性能アップ

くわえ部厚さ約10mmの薄型で、排水トラップを回せます。

モンキレンチでは咥える事の出来なかった大径サイズも廻せます。

ハンドル部は荷重をかけやすい形状

配管作業の大径ナットの締め付けに最適

<注意>

- ・モンキレンチと同等の強度は有りません
- ・ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください
- ・パイプ等を継ぎ足して使用しないでください

- ・ハンマー代わりに使用しないでください
- ・工具の使用目的以外に使用しないでください

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.