

# 品番 : EA531E-300

## 品名 : 2·3/4"/300mm ウォーターポンププライヤー



販売価格	7,060円(税抜) / 7,766円(税込)		
カタログ価格	7,060円(税抜) / 7,766円(税込)		
在庫数	最新在庫: 17 (2026/02/15 11:20現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0199ページ		



アリゲーターシリーズ。同サイズの従来品に比べて掴み能力が30%向上

### 仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	88 01 300
ハンドル	プラスチックコーティング	仕上げ	磨き
全長	300mm	重量	511g
最大ナット	60mm	最大開口	2·3/4"
調整段数	9	刃硬度	61HRC
材質	クロムバナジウム鋼		

少ない力でパイプやナットを確実につかみます。

つかみ面は焼入れ処理され摩耗に強く(刃硬度約61HRC)、安定した強力なグリップを発揮

ボックスジョイントデザイン: 頑丈なダブルガイド

ガードは作業者の指を挟まないようになっています。

頑丈な構造で汚れにも強いため、屋外での作業に特に適しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

