

品番：EA531EC-180

品名：1・1/2"/180mm ウォーターポンププライヤー



販売価格	5,790円(税抜) / 6,369円(税込)		
カタログ価格	5,790円(税抜) / 6,369円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/05/14 15:47現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0199ページ		



アリゲーターシリーズ。同サイズの従来品に比べて掴み能力が30%向上

仕様

メーカー	KNIPEX(クニペックス)	型番	88 03 180
ハンドル仕様	プラスチックコート	ヘッド仕上げ	クロムメッキ
全長	180mm	重量	181g
ナット対辺	36mm	パイプ径	1-1/2"
パイプ開口範囲	φ42mm	掴み部厚み	約7mm
調整段数	9	刃硬度	HRC61

ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへの作業性にとくに優れています。

パイプやナットをセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、少ない力で確実につかめます。

入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。

ボックスジョイントデザイン: 頑丈なダブルガイド

頑丈な構造で、汚れに強いいため、屋外での作業に特に適しています。

挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。

代替品

--	--



品番 EA531E-180
コメント 同型 メッキ無し

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.