

品番 : EA531EE-10

品名 : 1・5/16"/250mm ウォーターポンププライヤー



販売価格	5,860円(税抜) / 6,446円(税込)		
カタログ価格	5,860円(税抜) / 6,446円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/08 18:50現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0199ページ		



パイプやナットにセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、力を入れずに作業できます

### 仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	89 03 250
ハンドル	プラスチックコーティング	仕上げ	クロムメッキ
パイプ径	1・5/16"(34mm)	最大ナット	36mm
全長	250mm	重量	325g
材質	クロムバナジウム電炉鋼	ヘッド厚	7.5mm
ノド	31mm		

ジョイントの滑りがありません

ネジおよびナットにぴったりと適合するアゴ形状

ジョイントの構造によってネジに負荷をかけないため、ネジが磨耗しません

挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます

掴み面には特殊焼き入れされた刃がつけられています

刃の硬度は約61HRCで、耐摩耗性が高なので、確実に掴むことができます

フライス加工された回転盤により、5つの箇所に軽くスムーズにかみ合います

パイプやナットにセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、力を入れずに作業できます

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.