

品番：EA531EG-12

品名：1・1/2"/250mm ウォーターポンププライヤー



販売価格	8,080円(税抜)／8,888円(税込)		
カタログ価格	8,080円(税抜)／8,888円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2025/09/26 13:17現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0200ページ		



コブラシリーズ。ワークに直接当てて、プッシュボタンで口幅調整できます。

仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	87 03 250
ハンドル	プラスチックコーティング(滑り止付)	最大開口	2” 50mm
最大ナット	46mm	仕上げ	クロムメッキ
全長	250mm	重量	335g
材質	クロームバナジウム電気鋼	調整段数	25
刃硬度	61HRC		
ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせのボックスジョイント			
少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状			
てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。			
アゴの開きは片手で調節が可能です。			
挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。			

代替品

	品番	EA531EG-250
--	----	-------------

コメント 同型 メッキ無し

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.