

品番：EA531EG-180SA

品名：1・1/4"/180mm ウォーターホップフライヤー(スリムタイプ)



販売価格	7,000円(税抜) / 7,700円(税込)		
カタログ価格	7,000円(税抜) / 7,700円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/05/14 15:50現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ			



仕様

メーカー	KNIPEX(クニペックス)	型番	87 51 180
ナット掴み能力	32mm(1-1/4")	パイプ掴み能力	32mm
最大開口	37mm	調整段数	18
全長	180mm	重量	176g
仕上げ	磨き	ハンドル	プラスチックコーティング

ヘッド部とジョイント部が大変スリムで狭い場所での作業に最適

口先が長いので、フラットな対象物も安定して掴めます。

プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。

挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。

上アゴに縦溝があるので、正面からネジ・ボルト・ワイヤーロープなどを掴めます。

先端近い部分に十字溝があり、サイドから釘などの細長い丸材を掴めます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.