

品番：EA531EG-23

品名：2” /300mm ウォーターホップフライヤー(ケリフ付)



販売価格	11,800円(税抜) / 12,980円(税込)		
カタログ価格	11,800円(税抜) / 12,980円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/03/25 17:52現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0198ページ		



コブラシリーズ。ワークに直接当てて、プッシュボタンで口幅調整できます。

仕様

メーカー	KNIPLEX(クニペックス)	型番	87 05 300
ハンドル	コンフォート	仕上げ	クロムメッキ
最大開口	2-3/4” 70mm	最大ナット	60mm
全長	300mm	重量	580g
材質	クロームバナジウム電気鋼	調整段数	30
刃硬度	61HRC		

アゴの開きは片手で調節が可能です

少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状

ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせのボックスジョイント

口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き

てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

