品番: EA531EG-250SA

品名:1·1/2"/250mm ウォーターポンププライヤー(スリムタイプ)



販売価格	6,900円(税抜) / 7,590円(税込)				
カタログ価格	6,900円(税抜) / 7,590円(税込)				
在庫数	最新在庫: 4 (2025/11/22 12:15現在)				
商品入数	1	販売単位	丁		
カタログページ					















仕様

メーカー	KNIPEX(クニペックス)	型番	87 51 250
ナット掴み能力	36mm(1-1/2¥")	パイプ掴み能力	40mm
最大開口	45mm	調整段数	25
全長	250mm	重量	328g
仕上げ	磨き	ハンドル	プラスチックコーティング

ヘッド部とジョイント部が大変スリムで狭い場所での作業に最適

口先が長いため、フラットな対象物も安定して掴めます。

ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)

口幅は25段階に細かく調整でき、最大45mmまでのボルトやナットを掴むことができます。

プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。

挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。

上アゴに縦溝があるので、正面からネジ・ボルト・ワイヤーロープなどを掴めます。

先端近い部分に十字溝があり、サイドから釘などの細長い丸材を掴めます。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.