

品番：EA531EG-33

品名：70mm/300mm ウォーターポンププライヤー



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 10,700円(税抜) / 11,770円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 10,700円(税抜) / 11,770円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 5 (2024/05/24 12:54現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0202ページ                      |      |   |



コブラシリーズ。ワークに直接当てて、プッシュボタンで口幅調整できます。

### 仕様

|            |                 |           |          |
|------------|-----------------|-----------|----------|
| メーカー       | KNIPLEX(クニペックス) | 型番        | 8702300T |
| コンフォートハンドル |                 |           |          |
| 磨き仕上げ      |                 |           |          |
| パイプ径       | 2・3/4"          | ナット対辺(mm) | 60       |
| 全長(mm)     | 300             | 質量(g)     | 600      |
| 材質         | クロームバナジウム電気鋼    | 調整段数      | 30       |

スプリング付ボタンにより調整が楽にできます。

高所作業時の工具落下防止に

グリップエンドにセーフティループを取付可能な金具を設けた安全対策仕様

ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)

プラスチックカバー付

てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します

アゴの開きは片手で調節が可能です

上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上へスライドさせるだけで簡単に調整することができます

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.