


品番：EA531EG-3A

品名：2・3/4”/300mm ウォーターポンププライヤー-(ゲリッポ付)



販売価格	10,700円(税抜)／ 11,770円(税込)		
カタログ価格	10,700円(税抜)／11,770円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/03/25 17:48現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ			



仕様

メーカー	KNIPLEX(クニベックス)	型番	87 02 300
能力	パイプ径:1/8”～2-3/4” ナット(対辺):7～60mm	全長	300mm
重量	580g	ハンドル	コンフォート
仕上げ	磨き	調整段数	30
刃硬度	61HRC	材質	本体:亜鉛合金メッキ ヘッド:クロムメッキ
アゴの開きは片手で調節が可能です			
上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上スライドさせるだけで簡単に調整することができます			
少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状			
ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせのボックスジョイント			
口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き			
てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

