

品番：EA531EJ-2

品名：50mm/250mm ウォーターポンププライヤー(クイックアジャスト)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 7,380円(税抜)／8,118円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 7,380円(税抜)／8,118円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/03/28 18:20現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0198ページ                      |      |   |



コブラシリーズ。従来のロック機能に加えてプッシュ機能が合わさり、更に素早く口幅の調整が行えます

仕様

|      |                 |       |           |
|------|-----------------|-------|-----------|
| メーカー | KNIPLEX(クニペックス) | 型番    | 87 22 250 |
| ハンドル | コンフォート          | 仕上げ   | 磨き        |
| 最大開口 | 2”<br>50mm      | 最大ナット | 46mm      |
| 全長   | 250mm           | 重量    | 366g      |
| 材質   | クロームバナジウム電気鋼    | 調整段数  | 25        |
| 刃硬度  | 61HRC           |       |           |

|                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 手の入りにくい狭い箇所や届きにくい場所での作業に最適です。                                                             |
| 一度食いつくと滑らない独自のアゴ形状でさまざまな形状の対象物に合います。                                                      |
| 三枚合わせのボックスジョイント構造を採用しており、使用時のアゴの横ブレがないため、より軽い力で使用できます                                     |
| 挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。                                                                   |
| 【使い方】<br>(1) ボタンを押しアゴを最大まで開いて下さい。<br>(2) アゴ調整はハンドルをスライドさせるだけでできます。<br>(3) 一度握るとロックが掛かります。 |
| ●KNIPLEX製品の二種類の素材を組み合わせたコンフォートハンドルは、一般的なプラスチックコーティングハンドルに比べ接触面積が2倍                        |

以上となっている為、作業時に加わる力は広面積に伝達され、手への負担が軽減されます。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.